



Fresa a disco HELISLOT a manicotto, Ø DC / Zeff: 200/8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227712 200/8
GTIN	7291075311266
Classe articolo	19D

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	63 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	8
Ø Foro di attacco	40 mm
Numero di inserti	16
Serie	HELI-SLOT
Profondità di taglio massima $a_{e \text{ max}}$	53 mm

Ø Tagliente D _c	200 mm
Larghezza fessura a _p	20 mm
Denominazione originale prodotto	FDN D200-20-40-XN13
Esecuzione del codolo	a manicotto
Tipo di prodotto	Fresa a disco

Accessori

Vite di serraggio Modello 1	229697 1
-----------------------------	----------