



Fresa a disco HELISLOT senza manicotto, Ø DC / Zeff: 200/8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227714 200/8
GTIN	7291075335606
Classe articolo	19D

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	26 mm
Ø Tagliente D_c	200 mm
Serie	HELI-SLOT
Ø Foro di attacco	50 mm
Profondità di taglio massima $a_{e \text{ max}}$	59 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	8

Larghezza fessura a _p	20 mm
Numero di inserti	16
Denominazione originale prodotto	SDN D200-20-50-XN13
Esecuzione del codolo	a manicotto
Tipo di prodotto	Fresa a disco

Accessori

Vite di serraggio Modello 1	229697 1
-----------------------------	----------