



## Fresa a disco HELISLOT a manicotto, Ø DC / Zeff: 80/5mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227720 80/5
GTIN	7291075430899
Classe articolo	19D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

#### Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Descrizione tecnica

Numero taglienti effettivi $Z_{eff}$	5
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	40 mm
Numero di inserti	10
Serie	HELI-SLOT
Ø Tagliente $D_c$	80 mm
Ø Foro di attacco	22 mm

Lunghezza collare $L_1$	27 mm
Profondità di taglio massima $a_{e \max}$	22,5 mm
Larghezza fessura $a_p$	12 mm
Denominazione originale prodotto	FDN D080-12-22-XN09
Esecuzione del codolo	a manicotto
Tipo di prodotto	Fresa a disco

## Accessori

Set di viti per inserti 5 pezzi Modello 3	229695 3
---	----------