




## Fresa a disco HELISLOT a manicotto, Ø DC / Zeff: 125/7mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227720 125/7
GTIN	7291075430912
Classe articolo	19D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

#### Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl}}$	45 mm
Numero di inserti	14
Numero taglienti effettivi $Z_{\text{eff}}$	7
Serie	HELI-SLOT
Ø Tagliente $D_c$	125 mm
Profondità di taglio massima $a_{e \text{ max}}$	33 mm

Ø Foro di attacco	32 mm
Lunghezza collare L <sub>1</sub>	31 mm
Larghezza fessura a <sub>p</sub>	12 mm
Denominazione originale prodotto	FDN D125-12-32-XN09
Esecuzione del codolo	a manicotto
Tipo di prodotto	Fresa a disco

## Accessori

Set di viti per inserti 5 pezzi Modello 3	229695 3
---	----------