

**Garant****Adesivo per crepe 6GP38, Contenuto: 50ml****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG8069 50
GTIN	4067263137306
Classe articolo	00N

**Descrizione****Esecuzione:**

La tecnica di sigillatura consiste nel collegare ermeticamente due o più componenti. L'applicazione della colla permette di creare un'unione stabile sfruttando l'intera superficie di contatto. Possibilità di un'elevata trasmissione della forza nonché di sollecitazioni dinamiche (ottima resistenza al taglio).

Modello **6GP38**. Prodotto universale a indurimento rapido ad elevata resistenza per sollecitazioni di taglio statiche e sollecitazioni dinamiche. Per il fissaggio di ruote dentate, pulegge e collegamenti dell'albero del rotore su motori elettrici.

**Proprietà:**

Contenuto: 3 pezzi

**Nota:**

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

**Descrizione tecnica**

Completamente indurito dopo	1 - 3 h
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C

Base chimica	Metacrilato
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Capacità	50 ml
Dimensione massima fessura	0,25 mm
Viscosità dinamica	3000 - 6000 mPas
Punto di infiammabilità	100 °C
Serie	GreenPlus
Caratteristica	a indurimento rapido
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Resistenza manuale secondo	5 - 15 min
Spessore	1,09 g/cm <sup>3</sup>
adatto per campo d'impiego	Adesivo per crepe
adatto per campo d'impiego	Per sigillare filetti
Per misura del filetto M fino a	M36
Forma	liquido
adatto per materiale	Metallo
Momento di scollamento minimo	40 Nm
Durata dalla data di produzione	24 mese
Colore	verde
Classe di resistenza	Alta resistenza
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Tipo di prodotto	Sigillante

## Accessori

Sigillante6GP38 Contenuto 50 ml

088069 50