



Fresa a disco HELISLOT senza manicotto, Ø DC / Zeff: 160/9mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227722 160/9
GTIN	7291075430844
Classe articolo	19D

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima $a_{e\ max}$	51 mm
Ø Tagliente D_c	160 mm
Ø Foro di attacco	40 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	16 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	9
Numero di inserti	18

Serie	HELI-SLOT
Larghezza fessura a _p	12 mm
Denominazione originale prodotto	SDN D160-12-40-XN09
Esecuzione del codolo	a manicotto
Tipo di prodotto	Fresa a disco

Accessori

Set di viti per inserti 5 pezzi Modello 3	229695 3
---	----------