

Garant**Adesivo per crepe 6GP48, Contenuto: 50ml****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG8070 50
GTIN	4067263137313
Classe articolo	00N

Descrizione**Esecuzione:**

La tecnica di sigillatura consiste nel collegare ermeticamente due o più componenti. L'applicazione della colla permette di creare un'unione stabile sfruttando l'intera superficie di contatto. Possibilità di un'elevata trasmissione della forza nonché di sollecitazioni dinamiche (ottima resistenza al taglio).

Modello **6GP48**. Prodotto a indurimento rapido e resistente al calore per il fissaggio di giunti cilindrici. Per il fissaggio di boccole di scorrimento cilindriche nei blocchi motore. Adatto anche per il fissaggio di cuscinetti in forni di riscaldamento.

Proprietà:

Contenuto: 3 pezzi

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Descrizione tecnica

Capacità	50 ml
Dimensione massima fessura	0,2 mm

Classe di resistenza	Alta resistenza
adatto per materiale	Metallo
Momento di scollamento minimo	40 Nm
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Base chimica	Metacrilato
Per misura del filetto M fino a	M20
Serie	GreenPlus
adatto per campo d'impiego	Adesivo per crepe
adatto per campo d'impiego	Per sigillare filetti
Completamente indurito dopo	3 - 6 h
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Caratteristica	a indurimento rapido
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Colore	verde
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Forma	liquido
Spessore	1,1 g/cm ³
Durata dalla data di produzione	24 mese
Viscosità dinamica	400 - 700 mPas
Resistenza manuale secondo	5 - 15 min
Punto di infiammabilità	100 °C
Tipo di prodotto	Sigillante

Accessori

Sigillante6GP48 Contenuto 50 ml

088070 50