

Garant**Frese a disco a manicotto e giunto saldato Larghezza ap 16 mm, Ø D: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	218569 125
GTIN	4045197530660
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Frese a disco robuste in acciaio speciale per ridurre le vibrazioni.

Uso:

Per fresatura di scanalature e di sedi di chiavette americane. Utilizzabile per basi scanalature piane o non piane.

Ricambi:

N. art. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Attenzione:

Per ottenere una base scanalatura piana, si consiglia di utilizzare inserti neutri, destri e sinistri, montando l'inserto neutro sulla fila centrale della sede appositamente prevista.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. IP15.

Frese a disco disponibili fino a Ø D = 200 mm.

Descrizione tecnica

Ø Collare d ₁	70 mm
--------------------------	-------

Ø Foro di attacco	40 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	50 mm
Inserito adatto	SNHX
Profondità di taglio massima $a_{e \text{ max}}$	23,7 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	4
Ø Tagliente D_c	125 mm
Numero di inserti	12
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passaggio interno per LR	no
Sostituzione del materiale	PowerCard
Codice ISO Inserito	SN.. 1207
Set di viti per inserti	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo di prodotto	Frese a disco

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Set di viti per inserti 10 pezzi	219983
Set di viti per inserti 10 pezzi	219984
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP