

Garant**Frese a disco a manicotto e giunto saldato Larghezza ap 12 mm, Ø D: 50mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218567 50
GTIN	4045197530479
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Frese a disco robuste in acciaio speciale per ridurre le vibrazioni.

Uso:

Per fresatura di scanalature e di sedi di chiavette americane. Utilizzabile per basi scanalature piane o non piane.

Ricambi:

N. art. 219984 (**TX15; 2,2 Nm**).

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. IP15**.

Frese a disco disponibili fino a Ø D = 200 mm.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	SNHX
Ø Collare d ₁	32 mm
Ø Tagliente D _c	50 mm

Numero taglienti effettivi Z_{eff}	2
Profondità di taglio massima $a_{e \text{ max}}$	8,5 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	50 mm
Ø Foro di attacco	16 mm
Lunghezza collare L_1	15 mm
Numero di inserti	4
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passaggio interno per LR	no
Sostituzione del materiale	PowerCard
Codice ISO Inserto	SN.. 1207
Set di viti per inserti	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo di prodotto	Frese a disco

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219984
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2