



Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo combinato, 3xD, Ø DC m7: 17,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	235502 17,5
GTIN	4047109024380
Classe articolo	24P

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo combinato.

- Canalini per il lubrorefrigerante ottimizzati per garantire una sicura evacuazione dei trucioli.
- Angolo di affilatura a 174° per fondo del foro quasi piano.

Uso:

- Utilizzo fisso e rotante.
- Per condizioni di foratura difficili (crosta di laminazione, getti di ghisa, taglio interrotto).
- Per fori con tolleranza $\pm 0,2$ mm.

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	54 mm
Set di viti per inserti	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Ø Codolo D_s	25 mm
Codice ISO Inserto	SOEX 050204 13-..
Numero taglienti Z	1
Lunghezza codolo L_s	56 mm

Serie	KUB Quatron®
Ø Nominale D	17.5
Per Ø in pollici	11/16 pollici
Lunghezza complessiva L	134 mm
Sporgenza totale L _A	78 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	3×D
Codolo	DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizzo foro	Centrata
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Utilizzo foro	Foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura passante
Utilizzo foro	Conca
Utilizzo foro	Uscita obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,6 Nm	211750 0,6
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 6IP1	239652 6IP1
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 6IP	674252 6IP