



### Inserti per taglio TANGGRIP TAG N-MF, IC5400, Larghezza gola w / Raggio punta R: 4/0,25mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273636 4/0,25
GTIN	7291075325867
Classe articolo	26A

#### Descrizione

**Esecuzione:**

Rompitruciolo con smusso di protezione. Esecuzione universale per ISO P e ISO M. Per avanzamenti medi.

**Uso:**

Per troncatura e scanalatura.

**Per:**

Lama n. art. 273610 – 273614.

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

#### Descrizione tecnica

Larghezza gola w	4 mm
Raggio di curvatura R	0,25 mm
Tolleranza larghezza gola w	0,05 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,22 mm/gir,

## Scheda tecnica

Serie	TANGRIP-PL
Denominazione originale prodotto	TAG N4MF IC5400
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Materiale da taglio	HM
Profilo degli inserti	neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MF
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 180 m/min
Tipo	IC5400
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura