



Fresa per scanalature a T HELISLOT, codolo Weldon, Ø DC / Ø DSh6: 31,7/20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227718 31,7/20
GTIN	7291075438901
Classe articolo	19D

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	31,7 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	95 mm
Inserto adatto	XNMU090408
Larghezza scanalatura a_p	10,8 mm
Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Ø Codolo D_s h6	20 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	2
Ø Collare d_1	16 mm
Numero di inserti	4

Sporgenza totale L ₁	41 mm
Denominazione originale prodotto	ETS D32-11-W20-XN09
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Tipo di prodotto	Frese per scanalature

Accessori

Set di viti per inserti 5 pezzi Modello 3	229695 3
---	----------