


Testina a regolazione micrometrica KOMET® M03Speed, Ø Dmin.: 38mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	238370 38
GTIN	4047109081581
Classe articolo	24I

Descrizione
Esecuzione:

- **Bilanciatura dinamica per impiego a elevato numero di giri.**
- **Sistema modulare.**
- **Regolazione micrometrica senza ulteriore bloccaggio.**
- **Con attacco ABS® per elevata precisione di sostituzione.**
- **Regolazione rapida grazie alla preimpostazione della cartuccia.**
- **Passaggio interno del lubrorefrigerante mirato sul tagliente.**
- **Incrementi sul Ø nel campo dei µm, entro il campo di microregolazione da 0,25 – 0,6 mm, a seconda dell'orientamento.**
- **Gli intervalli di microregolazione sono pari a 0,002 mm per tacca nel Ø.**
- **Grazie all'elevata risoluzione, regolazione senza problemi ovvero lettura senza nonio.**

Uso:

In combinazione con ponte d'appoggio variabile n. art. 238372.

Nota:

Ulteriore portalama, per es.: per lavorazioni avanti e indietro e con altre angolazioni = 15°, 30°, 45°, ecc. disponibili a richiesta.

Ordinare separatamente l'adattatore, la cartuccia e gli inserti.

Descrizione tecnica

Ø Campo di rotazione D2 lavorazione in avanti	Ø 3,2 mm
Cartuccia	238374 38-50

Numero massimo giri	31000 min ⁻¹
Microregolazione sul Ø	0,4 mm
Ø Minimo D _{min}	38
Ø Codolo ABS® D _s	32
Adattatore variabile	238372 38; 50
Ø Campo mandrino	38 - 63 mm
Codolo	ABS
Utilizzo foro	Foratura trasversale
Utilizzo foro	bombato
Utilizzo foro	Uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Cartuccia 90° KOMET® per M03SpeedSpinta Per M03
dimensione 38-50

238374 38-50