

Garant

**Inserto per fresatura per operazioni di taglio, con smusso di 8°, HB7720,
Larghezza fresa A: 2mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	217276 2
GTIN	4067263138761
Classe articolo	21C

Descrizione

Nota:

Lo smusso di 8° favorisce la sicurezza delle operazioni di taglio di componenti e contribuisce a evitare vibrazioni. Inoltre, semplifica le operazioni di taglio manuali.

Descrizione tecnica

Raggio R	0,1 mm
Profondità di taglio massima S_{max}	11,5 mm
Larghezza fresa A	2 mm
Tipo	HB7720
Ø Esterno D	37 mm
Modello	P26
Numero taglienti Z	6

Tipo di prodotto

Inserto per taglio per
fresatura circolare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	500 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	400 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	250 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	120 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	idoneo	60 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	45 m/min	H
Acciaio < 65 HRC	idoneo	35 m/min	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	80 m/min	S
GG(G)	idoneo	180 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		