



Inserti per taglio FLASHPENTA PMN D-J/D-C, IC908, Larghezza gola w / misura inserto: 2/22mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273580 2/22
GTIN	7291075380675
Classe articolo	26K

Descrizione

Esecuzione:

Per la troncatura e la scanalatura di componenti morbidi. Formazione di bave ridotta al minimo. Rompitruciolo positivo. Taglio dolce. Avanzamenti da ridotti a medi.

Per:

Portautensili n. art. 273576 – 273577.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura R	0,2 mm
Tolleranza larghezza gola w	0,03 mm
Avanzamento f	0,04 - 0,12 mm/gir,
Larghezza gola w	2 mm
Tolleranza raggio di curvatura R	0,03 mm

Scheda tecnica

Serie	FLASHPENTA
Denominazione originale prodotto	PMN D22-2J02 IC908
Numero di sostituzioni/taglienti	5
Materiale da taglio	HM
Profilo degli inserti	neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	J
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 180 m/min
Tipo	IC908
Tipo di prodotto	Insero per troncatura