



## Portautensili PENTACUT PCH 24-34, destro, Dimensione codolo / misura inserto: 16/24mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273924 16/24
GTIN	7291075172027
Classe articolo	26D

### Descrizione

#### Per:

Inserti n. art. 273937 – 273939.

### Descrizione tecnica

Serie	PENTA-CUT
Profondità cave $t_{max}$	6,5 mm
Lunghezza della testina $L_1$	19,5 mm
Lunghezza complessiva $L$	120 mm
Dimensione codolo	16 mm
CWN-CWX	0,5 - 3,2 mm
Denominazione originale prodotto	PCHR 16-24
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

