

Garant

Portainseriti eco, corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/12 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250012 20/12
GTIN	4045197648389
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: PCLNR/L 2020X12

Inserto adatto: CN.. 1204..

Ampiezza funzionale L₄: 25 mm

Lunghezza della testina L₁: 34 mm

Lunghezza complessiva L: 93 mm

Sottoplacchetta: 259031 11

Descrizione tecnica

Dim. codolo	20 mm
Inserto adatto	CN.. 1204..
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 2020X12
Spina elastica	259046 1
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm

Misura inserto	12 mm
Leva	259015 3
Lunghezza della testina L ₁	34 mm
Sottoplacchetta	259031 11
Vite per leva	259018 2
Lunghezza complessiva L	93 mm
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 11	259031 11
Leva Modello 3	259015 3
Spina elastica Modello 1	259046 1
Vite della leva Modello 2	259018 2