



## Portautensili PENTACUT PCH 24-34, destro, Dimensione codolo / misura inserto: 25/34mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273924 25/34
GTIN	7291075287110
Classe articolo	26D

### Descrizione

#### Per:

Inserti n. art. 273937 – 273939.

### Descrizione tecnica

Profondità cave $t_{max}$	10 mm
Dimensione codolo	25 mm
Serie	PENTACUT
Lunghezza complessiva L	135 mm
Lunghezza della testina $L_1$	31 mm
CWN-CWX	1,5 - 4 mm
Denominazione originale prodotto	PCHR 25-34
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

