

Garant
Portainseri eco, corto, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/12 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250012 25/12
GTIN	4045197648396
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: PCLNR/L 2525X12

Inserto adatto: CN.. 1204..

Ampiezza funzionale L₄: 32 mm

Lunghezza della testina L₁: 34 mm

Lunghezza complessiva L: 105,5 mm

Sottoplacchetta: 259031 11

Descrizione tecnica

Misura inserto	12 mm
Vite per leva	259018 2
Leva	259015 3
Inserto adatto	CN.. 1204..
Sottoplacchetta	259031 11

Spina elastica	259046 1
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Lunghezza della testina L ₁	34 mm
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 2525X12
Dim. codolo	25 mm
Lunghezza complessiva L	105,5 mm
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Leva Modello 3	259015 3
Sottoplacchetta Modello 11	259031 11
Spina elastica Modello 1	259046 1
Vite della leva Modello 2	259018 2