

**Inserti per taglio PENTACUT 17 N-P destro, IC1008, Larghezza gola w / misura inserto: 0,5/17mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273956 0,5/17
GTIN	7291075390094
Classe articolo	26K

Descrizione**Uso:**

Sistema universale per la lavorazione di componenti di piccole dimensioni. Per operazioni di troncatura e scanalatura, tornitura, filettatura e barenatura in tiro.

Per troncatura e scanalatura. Rompitruciolo positivo. Taglio dolce.

Per:

Portautensili n. art. 273950 – 273951.

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	0,5 mm
Avanzamento f	0,02 - 0,04 mm/gir,
Profondità cave t_{max}	2 mm
CUTDIA	4 mm
Misura inserto $\varnothing d$	17 mm

Serie	PENTACUT
Denominazione originale prodotto	PENTA 17N050P000RS IC1008
Numero di sostituzioni/taglienti	5
Materiale da taglio	HM
Profilo degli inserti	neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 180 m/min
Tipo	IC1008
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura