

Garant

Portautensili per punte a inserti, PSC 50 corto, per Ø codolo DS: 20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	308584 20
GTIN	4067263141143
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- La posizione del perno filettato rispetto alla svasatura conica nella punta a inserti è spostata di 0,4 mm.
- Durante il serraggio il Ø più ampio viene spinto verso la superficie del mandrino.
- Il sostegno migliore consente un maggiore avanzamento.
- Elevata precisione di concentricità radiale grazie alla superficie di appoggio di 3 µm rettificata in piano.
- Con foro Balluffchip / RFID.

Uso:

Per l'alloggiamento di tutte le punte conformi alla norma DIN 6595, Parte 1.

Per:

Tutte le punte con codolo cilindrico a norma DIN 6595, Parte 1.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309885; chiavi a bussola n. art. 309893.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	60 mm
Ø Esterno D	40 mm
Adattatore	PSC 50 corto
Norma attacco	ISO 26623-1

Scheda tecnica

Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino