



TDKT 1505PDR, IC810, Modello: GGG



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226579 GGG
GTIN	7291075312720
Classe articolo	19A

Descrizione

Esecuzione:

Inserto Trigon con 3 taglienti elicoidali. Design del tagliente positivo assiale e radiale. Per una lavorazione efficace e precisa degli spallamenti a 90°.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$. 90° esatti fino ad $a_p = 10$ mm.

Valori indicativi per $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p max = 13,0 mm.

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Serie	HELI3MILL
Denominazione originale prodotto	HM390 TDKT 1505PDR IC810
Raggio di curvatura	0,8 mm
Modello	GGG
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Avanzamento f_z	0,21 mm
Codice ISO Inserto	TDKT 1505PDR

Scheda tecnica

Geometria	PDR
Tipo	IC810
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
GG(G)	idonea	240 m/min	K
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		