

 KOMET

**Inserto KOMET®, BK6115, Codice modello W83: 13-000**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236560 13-000
GTIN	4047109074415
Classe articolo	24Q

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Profilo rettificato, con tagliente arrotondato e gradino formatruciolo sinterizzato.

**Nota:**

**I valori indicativi si riferiscono al KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Non utilizzare sui taglienti interni delle punte!**

Modello: GG(G)

Codice ISO Inserto: SOEX 050204

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/gir,

**Descrizione tecnica**

Descrizione	13-000
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SOEX 050204
Serie	KUB Quatron®
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo	BK6115
Modello	GG(G)
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserito per foratura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	130 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	60 m/min	H
GG(G)	idoneo	200 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		