

**Inserto KOMET®, BK6115, Codice modello W83: 18-000****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236560 18-000
GTIN	4047109074422
Classe articolo	24Q

Descrizione**Esecuzione:**

Profilo rettificato, con tagliente arrotondato e gradino formatruciolo sinterizzato.

Nota:

I valori indicativi si riferiscono al KUB Quatron® 235500 – 235505.

Non utilizzare sui taglienti interni delle punte!

Modello: GG(G)

Codice ISO Inserto: SOEX 060306

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,16 mm/gir,

Descrizione tecnica

Descrizione	18-000
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,16 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SOEX 060306
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	BK6115

Modello	GG(G)
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Insero per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto	130 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto	60 m/min	H
GG(G)	idoneo	200 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		