

Garant**CNMG 120408, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250060 HB7020
GTIN	4045197699237
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 120408 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 400 m/min**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	SS
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm

Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura