



Inserti per taglio MINCUT MIGR neutro, IC908, Larghezza gola w / misura inserto: 1,5/8mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270422 1,5/8
GTIN	7291075287011
Classe articolo	26J

Descrizione

Esecuzione:

Per scanalatura interna con profondità di taglio ridotta.

Per:

Barra alesatrice n. art. 270420.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	1,5 mm
Misura inserto \varnothing d	8 mm
Profondità di taglio cave t_{max} .	2,1 mm
\varnothing Minimo D_{min}	9,2 mm
WF	4,7 mm
Avanzamento f con tornitura	0,03 - 0,1 mm/gir,
Avanzamento f con scanalatura	0,01 - 0,03 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,5 mm
Raggio di curvatura R	0,05 mm
Serie	MINCUT

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	0,5
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,05
Denominazione originale prodotto	MIGR 8-1.50-0.05 IC908
Tipo	IC908
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 140 mm/min
Tipo di prodotto	Mini inserto