

**Inserto KOMET®, BK7935, Codice modello W83: 32-010****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236541 32-010
GTIN	4047109229594
Classe articolo	24Q

**Descrizione****Esecuzione:**

Profilo rettificato, con tagliente arrotondato e gradino formatruciolo sinterizzato.

**Nota:**

**I valori indicativi si riferiscono al KUB Quatron® 235500 – 235505.**

Modello: ST900; Ti

Codice ISO Inserto: SOEX 090408

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/gir,

**Descrizione tecnica**

Descrizione	32-010
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/gir,
Codice ISO Inserto	SOEX 090408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	BK7935
Modello	ST900; Ti

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	600 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	300 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	250 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	S
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		