



Inserti per taglio MINCUT MIFR neutro, IC908, Larghezza gola w / misura inserto: 2,5/10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270426 2,5/10
GTIN	7291075262544
Classe articolo	26J

Descrizione

Esecuzione:

Per troncatura e tornitura assiale interna.

Per:

Barra alesatrice n. art. 270420.

Descrizione tecnica

Misura inserto \varnothing d	10 mm
Profondità di taglio cave t_{max}	9 mm
WF	3,1 mm
INSL	25,1 mm
DAXN-DAXX	10 - 30 mm
Avanzamento f con tornitura in piano	0,02 - 0,06 mm/gir,
Avanzamento f con troncatura assiale	0,02 - 0,1 mm/gir,
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Tipo	IC908
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	continuo

Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 140 mm/min
Tipo di prodotto	Mini inserto