



Inserti per scanalatura DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC808, Larghezza gola w: 16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	274148 16
GTIN	7291075316513
Classe articolo	26H

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo Y per lavori di scanalatura generica. Formatrucioli positivo. Taglio morbido.

Uso:

Per scanalature esterne ed elevati volumi di asportazione truciolo.

Descrizione tecnica

fg	0,22 - 0,5 mm/gir,
CWTOL	0,08 mm
INSL	20 mm
Raggio di curvatura R	1,5 mm
RETOL	0,05 mm
Larghezza gola w	16 mm
Serie	DOVEIQGRIP
Denominazione originale prodotto	TIGER 1615Y-IQ IC808

Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	1
Materiale da taglio	HM
Profilo degli inserti	neutro
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	UNI
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	Y
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 180 m/min
Tipo	IC808
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura