



TDKT 150504PDR, IC830, Modello: INOX



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	226562 INOX
GTIN	7291075312645
Classe articolo	19A

Descrizione

Esecuzione:

Inserto Trigon con 3 taglienti elicoidali. Design del tagliente positivo assiale e radiale. Per una lavorazione efficace e precisa degli spallamenti a 90°.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z	0,2 mm
Serie	HELI3MILL
Geometria	PDR
Denominazione originale prodotto	HM390 TDKT 150504PDR IC830
Tipo	IC830
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idonea	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	110 m/min	M
a umido max.	idonea		
a secco	idonea		