

**Garant****CNMG 09T304, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250150 HB7020
GTIN	4045197699480
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CN. G 09T304 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 8 mmAvanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 350 m/min**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,
Rompitrucioli	SM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 8 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min

Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura