

**Garant****CNMG 120408, Tipo: HB7020**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250158 HB7020
GTIN	4045197699510
Classe articolo	21G

### Descrizione tecnica

Rompitrucioli	SM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 8 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura