

**Garant**
**CN. G 09T304, Tipo: HU7305**


### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 250150 HU7305 |
| GTIN            | 4045197666505 |
| Classe articolo | 21G           |

### Descrizione

CN. G 09T304 HU7305 Tipo: HU7305

Rompitrucioli: AM

Tolleranza: G

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 400 - 600 m/min

### Descrizione tecnica

|  |                        |
|--|------------------------|
| Avanzamento $f$                                  | 0,1 - 0,6 mm/gir,      |
| Rompitrucioli                                    | AM                     |
| Raggio di curvatura                              | 0,4 mm                 |
| Impiego principale                               | N                      |
| Condizione di taglio                             | leggermente interrotto |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 400 - 600 m/min        |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,5 - 5 mm             |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tipo                              | HU7305                |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura  |
| Materiale da taglio               | HM                    |
| Codice ISO Inserto                | CNGG 09T304           |
| Numero di sostituzioni/taglienti  | 4                     |
| Tolleranza                        | G                     |
| Tipo di prodotto                  | Inserto per tornitura |