

**CNMG 120404, Tipo: CA510****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250102 CA510
GTIN	4960664696826
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 120404 CA510 Tipo: CA510

Rompitrucioli: PQ

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,13 - 0,4 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 180 - 590 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	PQ
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	180 - 590 m/min
Avanzamento f	0,13 - 0,4 mm/gir,

Tipo	CA510
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura