

**Garant**
**APMT 060204 FR, HU7810, Modello: ALU**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215623 ALU
GTIN	4045197601414
Classe articolo	21A

### Descrizione

**Nota:**

 Valori indicativi per  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ max.}} = 4 \text{ mm}$ .

Raggio di curvatura: 0,4 mm

 Avanzamento  $f_z$  per dente: 0,1 mm

### Descrizione tecnica

Modello	ALL.
Avanzamento $f_z$ per dente	0,1 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Serie	Softcut®
Codice ISO Inserto	APMT 060204 FR
Tipo	HU7810
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Alluminio, plastiche	idoneo	600 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	500 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	400 m/min	N
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		