

Garant
VCGX 220505 FR, HU7810, Modello: ALU


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	211853 ALU
GTIN	4045197513069
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Substrato a grana fine, formatruciolo lucidato – massima riduzione della tendenza all'incollaggio.

Nota:

$a_{p\ max.} = 7\ mm$ per sgrossatura con $a_e = 1 \times D$.

Avanzamento f_z : 0,25 mm

Descrizione tecnica

Modello	Alluminio
Avanzamento f_z	0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Raggio di curvatura	0,5 mm
Codice ISO Inserto	VCGX 220505 FR
Tipo	HU7810
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	1900 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	1900 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	500 m/min	N
CuZn	idoneo	400 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	limitatamente adatto	100 m/min	N
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		