

**Garant**
**CN. G 120408, Tipo: HU7305**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250158 HU7305
GTIN	4045197661227
Classe articolo	21G

### Descrizione

CN. G 120408 HU7305 Tipo: HU7305

Rompitrucioli: AM

Tolleranza: G

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 400 - 600 m/min

### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	AM
Avanzamento $f$	0,1 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	N
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	400 - 600 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Tipo	HU7305
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNGG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	G
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura