

Garant**Fresa a tuffo 90°, codolo Weldon, Ø D / Numero taglienti Z: 25/3mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	211847 25/3
GTIN	4045197502148
Classe articolo	210

Descrizione

Esecuzione:

Maggiore resistenza dell'utensile grazie al dispositivo antitorsione tra inserto e sede dell'inserto.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 0,9** con lama n. art. **674252 Dim. 7IP**.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	VDGT 11T2..
Sporgenza totale L_1	35 mm
Set di viti per inserti	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	90 mm
Ø Codolo D_s h6	25 mm
Ø Tagliente D_c	25 mm
Numero taglienti Z	3
Fresatura a interpolazione Ø $D_{min.}$	48 mm
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	4,01 grado
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	21,4 mm
Fresatura a interpolazione Ø $D_{max.}$	48 mm

Fresatura a interpolazione a_p	3,5 mm
$\varnothing D_3$	23 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese a tuffo

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,9 Nm	211750 0,9
Set di viti per inserti 10 pezzi	219801