



Calibro a corsoio digitale universale con set di accessori IP 67, Campo di misura: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415555 200
GTIN	4029713019235
Classe articolo	46P

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio digitale universale "Pocket Talent" utilizzabile per diverse misure interne ed esterne (intagli, gole, scanalature, filettature, ecc.). Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 7,5 mm. Funzione PRESET inclusa (preimpostazione del valore di misurazione).

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Calibro a corsoio, calibro di regolazione 50 mm, 2 coppie di punte di contatto per misurazioni esterne e interne. Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Tutte le punte tastatrici di ricambio e speciali n. art. da 434900 a 434915 con filettatura M2,5. Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

Descrizione tecnica

Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Limite di errore	0,03 mm
Lunghezza dei becchi	48 mm
Lettura	0,0005 pollici
Numero di batterie contenute	1

Alimentazione	Funzionamento a batteria
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Lettura	0,01 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Intervallo di misurazione	0 - 200 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	A1
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
--	---------------