

Garant**Fresa per smussi e cianfrinatura, a manicotto, Angolo γ : 75grado****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215700 75
GTIN	4045197410542
Classe articolo	210

Descrizione**Nota:**

- **Inserti consigliati per smussatura: N. art. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **L'uso di inserti diversi può comportare una durata ridotta e una qualità della superficie inferiore.**
- **Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,0 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.**

Descrizione tecnica

Angolo γ	75 grado
Altezza smusso ottenibile h	29,5 mm
Ø Massimo D ₁	50,7 mm
Numero taglienti effettivi Z _{eff}	3
Inserto adatto	AP.. 1604..
Larghezza smusso ottenibile b	8 mm
Lunghezza smusso ottenibile l	30 mm

Ø Minimo D	35 mm
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	60 mm
Ø Foro di attacco	22 mm
Set di viti per inserti	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Avanzamento al dente con $h_{\text{max.}}$	0,11 mm
Numero di inserti	6
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219811
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,0 Nm	211750 5,0
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP