

Garant**Fresa per smussi e cianfrinatura, a manicotto, Angolo γ : 30grado****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215700 30
GTIN	4045197410511
Classe articolo	210

Descrizione**Nota:**

- **Inserti consigliati per smussatura: N. art. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **L'uso di inserti diversi può comportare una durata ridotta e una qualità della superficie inferiore.**
- **Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,0 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.**

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Angolo γ	30 grado
Ø Foro di attacco	27 mm
Lunghezza smusso ottenibile l	30 mm
Larghezza smusso ottenibile b	26,5 mm
Ø Massimo D ₁	84,6 mm

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	50 mm
Altezza smusso ottenibile h	15,1 mm
Inserito adatto	AP.. 1604..
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	3
Ø Minimo D	35 mm
Avanzamento al dente con $h_{\text{max.}}$	0,2 mm
Numero di inserti	6
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219811
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,0 Nm	211750 5,0