

Garant**APMT 060204 ER, HB7520, Modello: ST1400**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215656 ST1400
GTIN	4045197601469
Classe articolo	21A

Descrizione

Nota:Valori indicativi per $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max.}} = 4 \text{ mm}$.

Raggio di curvatura: 0,4 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,1 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,1 mm
Modello	ST1400
Raggio di curvatura	0,4 mm
Serie	Softcut®
Codice ISO Inserto	APMT 060204 ER
Tipo	HB7520
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		