

**Garant**

**Fresa per spallamenti a 90° esecuzione corta, codolo Weldon, Ø D / Numero taglienti Z: 32/3mm**


**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215705 32/3
GTIN	4045197410566
Classe articolo	210

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Frese per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare.

**Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

**Descrizione tecnica**

Ø Tagliente $D_c$	32 mm
Sporgenza totale $L_1$	50 mm
Inserto adatto	AP.. 16..
Set di viti per inserti	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	110 mm
Ø Codolo $D_s$ h6	32 mm
Numero taglienti Z	3
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente

Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

---

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,0 Nm	211750 5,0
Set di viti per inserti 10 pezzi	219812