

KOMET**Testina alesatrice KOMET REAMAX® TS H7 HM ASG3000, TiN, Ø Nominale D: 35mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	239826 35
GTIN	
Classe articolo	27E

Descrizione**Esecuzione:**

Testine alesatrici a dentatura diritta, **completamente rettificate per accoppiamenti H7**. Geometria dei taglienti adattata all'applicazione. Possibilità di regolazione nel campo è per compensare l'usura e ottenere tolleranze di base minime a partire da IT4. Possibilità di fori passanti fino a $5 \times D$.

Nella geometria **ASG3000** con angolo d'imbocco a 45° e scanalatura supplementare per un'evacuazione dei trucioli predefinita lungo il tagliente. Per **fori ciechi e passanti**.

Per taglio interrotto.

Nota:

- **Altre misure disponibili su richiesta.**
- **Per portautensili adatto vedi n. art. 239880 – 239940.**
- **I valori indicativi valgono per i fori passanti.**

Descrizione tecnica

Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm ²	1,2 mm/gir,
Numero taglienti Z	8
Lunghezza tagliente l ₁	6 mm
Per portautensili n. art. 239880 – 239940	35 – 41,99

Ø Nominale D	35 mm
Lunghezza della testina l	25 mm
Rivestimento	TiN
Tolleranza foro	H7
Utilizzo per tipo di foro	in caso di foro passante
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Inserto da taglio per alesatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	limitatamente adatto	120 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	100 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	80 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	15 m/min	M
CuZn	idoneo	100 m/min	N
a umido max.	idoneo		