



CNMG 120404, Tipo: KW10

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250210 KW10
GTIN	4960664220779
Classe articolo	25E

Descrizione

CNMG 120404 KW10 Tipo: KW10
 Rompitrucioli: AH
 Profondità di taglio a_p : 1 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,35 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 400 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,35 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	1 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 400 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	N
Rompitrucioli	AH

Tipo	KW10
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura