



## Smerigliatrice angolare disponibile in un formato convenienza, Modello: 19-125CIE

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG7109 19-125CIE
GTIN	
Classe articolo	GGN

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Motore da 1900 W** con **regolazione elettronica del numero di giri**.

**Potente smerigliatrice angolare da 1900 W** per la massima produttività e la miglior protezione dell'utilizzatore

- **Lunga durata** grazie ai motori con raffreddamento diretto, protezione contro i sovraccarichi, e maggiore durata delle spazzole a carboncini.
- **Buona maneggevolezza** grazie al corpo leggero con superficie morbida per una tenuta sicura.
- **Impugnatura supplementare Vibration Control** con riduzione delle vibrazioni del 40% per lavorare senza affaticarsi (EN 60745).
- **Massima protezione dell'utilizzatore** mediante kickback stop, protezione contro il riavvio, carter antitorsione e riduzione delle vibrazioni.

#### Fornitura:

Incluso carter antitorsione, calettatore per attrito, impugnatura supplementare. 3x smerigliatrice angolare n. art. 077109 Dim. 19-125CIE.

### Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione di rete
Particolarità	Regolazione elettronica del numero di giri
Profondità massima di taglio	34 mm
Lunghezza	311 mm
Kickback-stop	sì
Denominazione originale prodotto	GWS 19-125 CIE

Ø Massimo disco	125 mm
Blocco contro il riavvio	sì
Altezza	103 mm
Campo del numero di giri	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
Peso	24 kg
Vibrazione massima a norma EN	6 m/s <sup>2</sup>
Potenza assorbita	1900 W
Tipo di prodotto	Smerigliatrice angolare

---

## Accessori

Smerigliatrice angolare GWS Modello 19-125CIE	077109 19-125CIE
---	------------------