

Garant
Fresa per spallamenti a 90° esecuzione lunga, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 25/2mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215710 25/2
GTIN	4045197410580
Classe articolo	210

Descrizione
Esecuzione:

Frese per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare.
Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L ₁	44 mm
Set di viti per inserti	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Lunghezza complessiva L _{compl.}	200 mm
Ø Codolo D _s h6	25 mm
Ø Tagliente D _c	25 mm
Inserto adatto	AP.. 16..
Numero taglienti Z	2
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti	differente

Passaggio interno per LR	no
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,0 Nm	211750 5,0
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set di viti per inserti 10 pezzi	219812
Set di viti per inserti 10 pezzi	219811