

Garant

Attacco longitudinale BMT Eco, BMT: 65



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319884 65
GTIN	4069515001427
Classe articolo	31V

Descrizione

Esecuzione:

Adatto per sistemi di raffreddamento efficienti, come GARANT eco, ma anche per altri sistemi. Contorno esterno ottimizzato. Scala per la regolazione ottimale dell'utensile di lavorazione. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio. Per il raffreddamento interno ed esterno.

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificate. Perfetta disposizione sui rispettivi torni.

Adatto per supporti portapezzo convenzionali.

Vantaggi:

- **Struttura ottimizzata al peso e alla geometria.**
- **Sicurezza dei processi grazie a materiale di alta qualità e lunga durata.**
- **Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.**
- **Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar.**

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Lavorazione interna ed esterna su torni CN con revolver portautensili BMT.

Per:

Torni CN con revolver portautensili BMT.

Scheda tecnica

Nota:

Ulteriori supporti BMT con dimensioni e misure diverse sono disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

h_2	97 mm
L_1	70 mm
L_2	73 mm
x	75 mm
h_1	25 mm
Tipo di prodotto	Portautensile