

# Yale

## Cinghia a 2 componenti con tenditore e gancio, Lunghezza: 10m



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086120 10
GTIN	4025092352444
Classe articolo	08Z

### Descrizione

**Esecuzione:**

Nastri molto robusti, poco elastici, con rivestimento resistente in PU (EN 12195-2). Cricco e ganci robusti, resistenti alla corrosione, di facile utilizzo.

**Uso:**

Per  **fissare al pavimento, bloccare e serrare insieme** componenti sia in officina sia per il trasporto.

**Nota:**

Le cinghie non hanno una codifica cromatica. I colori possono essere diversi.

### Descrizione tecnica

Prearico con forza manuale (50 daN)	300 daN
Forza di serraggio massima LC	2000 daN
Norma	EN12195-2
Lunghezza	10 m
Larghezza cintura	50 mm
Tipo di prodotto	Cinghia con tenditore