Garant

Fresa a copiare 0° negativo, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 16mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212070 16
GTIN	4045197192301
Classe articolo	21O

Descrizione

Esecuzione:
Passo fresa con incremento asimmetrico per rotazione più regolare.
· **Elevata precisione di planarità e rotazione concentrica.**
· **Riposizionamento continuo dell'inserto in caso di usura del tagliente.**
Nota:
$a_{p\ max.}$ = 1,1 mm.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 0,6** con lama n. art. **674252 Dim. 6IP**.

Descrizione tecnica

⌀ Tagliente D_C	16 mm
Sporgenza totale L_1	30 mm
Set di viti per inserti	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	80 mm
⌀ D_3	11 mm
Inserto adatto	RD.. 0501
⌀ Codolo D_s h6	16 mm
Numero taglienti Z	4
Passaggio interno per LR	sì
Fresatura a interpolazione ⌀ $D_{max.}$	30 mm

Fresatura a interpolazione ∅ $D_{min.}$	27 mm
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	2,06 grado
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	9,72 mm
Fresatura a interpolazione a_p	1,1 mm
Angolo di regolazione κ	15 - 27 grado
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Fresa adatta per le forme di inserti	tonda
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Passo dei taglienti	differente
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Set di viti per inserti10 pezzi	219802
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 0,6 Nm	211750 0,6
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 6IP	674252 6IP